

**Artikelnummer:** 308571

**Kurzbeschreibung:** Steekwagen met rooster, draagvermogen 200 kg, luchtbanden

**Langbeschrijving:** Steekwagen met rooster, draagvermogen 200 kg, luchtbanden: Stalen buis (a<sup>o</sup> 26,9 x 1,75 mm). Wielen met luchtbanden. Blad van plaatstaal (t = 4 mm). Rooster (50/50/4 mm). Handgrepen met veiligheidsbeugel. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). Stevig gelaste stalen constructie. Wielen met kunststof velgen en rollagers. Op aanvraag ook met niet-geplateerde banden.

- Emmerbreedte: 300 mm
- Bladdiepte: 250 mm
- Buitenafmetingen: B 530 x D 510 mm.
- Totale hoogte: 1250 mm
- Greephoogte: 1250 mm
- Draagvermogen: 200 kg
- Wiel a<sup>o</sup>: 260 x 85 mm
- Eigen gewicht: 11,5 kg

