

## Arizona LP




### Standardausrüstung:

- 6.001.0107 Pistole M22



- 6.002.0322 Lanze M22.



- 5.012.0281 Hochdruckdüsen-Satz (Modell 1209 LP)

- 5.012.0401 Hochdruckdüsen-Satz (Modell 1311 LP)



- 4.618.0128 Hochdruckschlauch 8 m



- Netzkabel 5 m

### Lieferbare Ausführungen:

Art.-Nr.: **8.665.0011**

Arizona 1209 LP **mit Schlauchtrommel** (10 m Hochdruckschlauch, Art.-Nr.: 4.618.0053)

Art.-Nr.: **8.665.0010**

Arizona 1311 LP **mit Schlauchtrommel** (10 m Hochdruckschlauch, Art.-Nr.: 4.618.0053)

DETAILS SEITE 9



**T.S.** Total Stop

### Ausgestattet mit:

- 4-poligem Elektromotor (1450 U/min) mit thermischem Schutz.
- Drei keramikbeschichteten Kolben, linearem Messing-Pumpenkopf mit eingebautem By-Pass-Ventil.
- Ansaug- und Lieferventilen aus Edelstahl.
- Eingebautem Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung.
- Druckregler
- Manometer in Glycerinbad.
- Schlauchtrommel (Sonderzubehör).
- Zubehöralter. Schlauchhalter
- Ergonomischem Griff.

	Arizona 1209 LP	Arizona 1311 LP
Art.-Nr.:	8.665.0001	8.665.0006
Betriebsdruck/max.	120/150 bar -1740/2175 psi	130/150 bar -1885/2175 psi
Durchsatz	510 l/h -2,23 GPM	660 l/h -2,90 GPM
Leistungsaufnahme/Spannung	2300W - 230V~50Hz 1 ph	2900W - 230V~50Hz 1 ph
Motorpumpen-Typ/U/min	MP3/1450 U/min	MP3/1450 U/min
Max. Wasser-Eintrittstemperatur	40 °C	40 °C
Abmessung/Gewicht	59x37x87cm / 26 Kg - 57 lbs	59x37x87cm / 28 Kg - 61 lbs