



42U shown

19" Serverschrank, Premium Line

26 HE, 1322 (H) x 600 (B) x 1000 (T) mm, Flatpack, grau

Part No.: 715553

EAN-13: 0766623715553 | UPC: 766623715553

Die Premium Line der Intellinet Serverschränke bietet Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Serverinstallationen mit höchsten Qualitätsansprüchen. Bei den Gehäusen können Sie aus zahlreichen 19"-Optionen wählen. Von 26 bis 42 Höheneinheiten, einer Einbautiefe von 1000 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Gleich zwei Schlösser pro abnehmbarer Seitenwand und Türschlösser mit 4-Punktverriegelung halten Ihre teure Netzwerkausstattung sicher unter Verschluss. Perforation an Front- und Rückseite sorgt zudem für optimale Luftzirkulation. Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein hochwertiger Aluminiumrahmen, verzinkte 19"-Schienen, antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten und eine Traglast bis zu 2000 kg.

Merkmale:

- Ideal für 19"-Anwendungen
- Eloxiertes Rahmen aus Aluminium
- Maximale Traglast 2000 kg
- Perforierte Türen an Front- und Rückseite mit Perforationsanteil von 67%
- Verzinkte 19"-Schienen

- Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten
- Türanschlag links und rechts einsetzbar
- Einfach abzunehmende, abschließbare, geteilte Seitenwände
- Abschließbare Türen an Front- und Rückseite mit Schwenkhebelgriff
- Slots für Kabeleinführung und Kühleinheiten
- Lieferung als Flatpack
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Allgemein


- 19"
- 26 Höheneinheiten
- Farbe: Grau RAL7035
- Zertifikate: RoHS, UL

Abmessungen

- 1322 (H) x 600 (B) x 1000 (T) mm

Lieferumfang

- 19" Serverschrank, Premium Line
- 4 tiefenverstellbare Montageschienen
- 4 Nivellierfüße
- Montagematerial



42U shown



42U shown



42U shown



42U shown