

# ROLINE Gigabit Ethernet Switch, Pocket, 8 Ports

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 21.14.3530    |
| <b>Hersteller</b>          | ROLINE        |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 21.14.3530    |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 7630049618237 |

**roline**  
Designed for Professionals



**8 Port-Gigabit-LAN-Switch in praktischer, handlicher Westentaschenform**  
**Der ROLINE 8 Port Pocket Gigabit Ethernet Switch kann Netzwerkzentrum für kleine, schnelle LANs sein.**

- Acht 10/100/1000Mbit/s Ports, jeweils mit Auto-Negotiation
- Geschirmte RJ-45 Ports
- Automatische MDI / MDI-X Erkennung auf allen Ports
- Full-Duplex-Modus für 1000Mbit/s
- Speichert 8K MAC-Adressen
- Store-and-Forward Switching mit 430KB Datenpuffer
- Unterstützt Flußkontrolle nach IEEE 802.3x (bei Full-Duplex-Modus)
- Platzsparendes, schwarzes Metallgehäuse
- Spannungsversorgung : 5VDC 1,2A
- Abmessungen (BxTxH): 94 × 62 × 21 mm

## Technische Daten

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller       | ROLINE                                                                  |
| Produktgruppe    | Netzwerk-Switches                                                       |
| Produkttyp       | Gigabit Ethernet Switch                                                 |
| Farbe            | schwarz                                                                 |
| Lieferumfang     | Switch, Steckernetzteil, Spannungsversorgungskabel, Bedienungsanleitung |
| Netzwerkstandard | Gigabit Ethernet                                                        |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| LAN (Mbit/s)                 | 10/100/1000       |
| Anzahl Ports gesamt          | 8                 |
| Gigabit Ethernet Ports RJ-45 | 8                 |
| Stackable                    | nein              |
| Abmessungen (HxBxT)          | 94 × 62 × 21 mm   |
| Netzteil (extern/intern)     | extern            |
| Netzanschluss                | Gerät-Eurostecker |
| Betriebstemperatur min.      | 0 °C              |
| Betriebstemperatur max.      | 50 °C             |
| Höhe                         | 94 mm             |
| Breite                       | 62 mm             |
| Tiefe                        | 21 mm             |
| Gewicht                      | 182.3 g           |
| Verpackungshöhe              | 110 mm            |
| Verpackungsbreite            | 110 mm            |
| Verpackungstiefe             | 110 mm            |
| Paketgewicht                 | 0.6 kg            |