

# ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grün, 0,5 m

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 21.15.1323    |
| <b>Hersteller</b>          | ROLINE        |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 21.15.1323    |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 7611990155835 |

**roline**  
Designed for Professionals



**Cat.6**  
Class E

**S/FTP**

**Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.**

- Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
- Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
- Hochwertig vergoldete Kontakte

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0890 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel, 25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Kat. 6 / Class E Aufputzdose/Unterputzdose, 26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel grau/schwarz, 21.15.0835 ROLINE S/FTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker. Diese Produktkombination wurde bei der GHMT AG, einem akkreditierten Prüflabor, nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

(Zertifikat Nr. z2364b-10-D bzw. z2365b-10-D).

### Technische Daten

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Hersteller                  | ROLINE             |
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp                  | S/FTP Patchkabel   |
| Farbe                       | grün               |
| Länge                       | 0.5 m              |
| Schirmungstyp               | SFTP               |
| Übertragungsqualität        | Cat6 / Class E     |
| Impedanz                    | 100 Ohm            |
| Anzahl Adern                | 8                  |
| Aderntyp                    | Litze              |
| Gekreuzt                    | nein               |
| Farbe (Tülle)               | grün               |
| Kabel LSOH                  | nein               |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45             | Standard           |
| Gewicht                     | 29.6 g             |
| Verpackungshöhe             | 10 mm              |
| Verpackungsbreite           | 190 mm             |
| Verpackungstiefe            | 220 mm             |
| Paketgewicht                | 0.04 kg            |