

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 935400 ESD-Eurokasten-Roller



Transportgeräte



Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 4 Lenkrollen. 2 mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Mit Rohrschiebebügel. Mit 2 Plattformen mit Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte, Rand 7 mm hoch. Lichter Etagenabstand 400 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenhöhe (mm)	201, 630
Nutzflächenlänge (mm)	605
Nutzflächenbreite (mm)	405
Gesamtlänge (mm)	746
Gesamtbreite (mm)	415
Gesamthöhe (mm)	970
Bereifung	TPE-ESD
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	22
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976193540