

Rollcart Rungenwagen

Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, Aufbau 4 Rungen, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Vollgummi-Bereifung auf Aluminium-Spritzguss-Felge



Artikelnummer: 203049

Rollcart Rungenwagen

Traglast 1200 kg

Rungenwagen

- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm
- Ladehöhe 305 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Aufbau 4 Rungen
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit Vollgummi-Bereifung auf Aluminium-Spritzguss-Felge
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Wagentyp	Plattformwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Plattformwagentyp	Rungenwagen	Euronorm	nein

Traglast	1200 kg	klappbar	nein
Ladehöhe	305 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1600 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenbreite	800 mm	Radlager	Kugellager
Material Plattform	Siebdruckplatte	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Durchmesser Rad	200 mm
Plattform Ausführung	wasserfest	Material Felge	Aluminium-Spritzguss
Aufbauten	4 Rungen	Radanordnung	rhombisch
Material	Stahl	Höhe	800 mm
nestbar	nein	Garantie	5 Jahre
Material Gestell	Stahl	Gewicht	60 kg
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet		

Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
203396		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg