

hufe

Durchlaufregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360 x 2527 mm, Fachlast 400 kg, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 228399



hufe Durchlaufregal

Grundfeld

Durchlaufregal - Grundfeld

- Ideal für ergonomisches Arbeiten mit vermindertem Krafteinsatz. Ware kommt automatisch an den Mitarbeiter, der Entnahme- und Suchweg entfällt, Fehler durch falsche Entnahmen werden gesenkt und die Entnahme kann unabhängig von der Einlagerung erfolgen. Geeignet für alle Behältertypen und Kartonagen
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360 x 2527 mm
- Fachlast 400 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 2400 mm
- 4 Ebene(n) mit je 4 Paar Spurkranzröllchenleisten, ohne Abdeckboden
- Die eingelagerte Ware gleitet durch eine Fachbodenneigung von 3 - 4 ° selbständig, aufgrund der eigenen Schwerkraft, zur Entnahmeseite
- Ebenen mit 5 Führungsschienen zur zusätzlichen Unterteilung und vereinfachten Befüllung der einzelnen Kanäle und abgerundete






Traversen für einen schonende Entnahme. Über das horizontale Verstellraster von 6 mm lässt sich die Kanalbreite flexibel an die jeweilige Ware anpassen

- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Ausstattung	5 Führungsschienen, abgerundete Traversen
Regaltyp	Durchlaufregal	Böden / Ebenen Funktion	horizontales Verstellraster (6 mm)
geeignet für (Produkt/Material)	Behälter, Kartonage	Neigung	3-4 °
geeignet für (Anwendung)	Ware-zum-Mann-Prinzip	Abdeckboden	nein
Regalsystem	Stecksystem	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regalfeld	Grundfeld	Fachbreite	1300 mm
Material	Stahl	Fachtiefe	2400 mm
Höhe	2000 mm	Nutzung	beidseitig
Breite	1360 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Tiefe	2527 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachlast	400 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden- / Ebenentyp	4 Paar Spurkranzröllchenleisten	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Gewicht	129,50264 kg

Zubehör

228397		Durchlaufregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 2527 mm, Fachlast 400 kg, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
228401		Spurkranzröllchenleiste für Durchlaufregal, Breite x Tiefe 1300 x 2400 mm, Ausgestattet mit 5 Führungsschienen zur zusätzlichen Unterteilung und vereinfachten Befüllung der einzelnen Kanäle und abgerundete Traversen für einen schonende Entnahme, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
228403		Spurkranzröllchenleiste für Durchlaufregal, Tiefe 2498 mm, Ausgestattet mit einseitig gleich geschnitten, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
228405		Bremsblech für Durchlaufregal, Für 33 bzw. 55 mm Teilung, Aus Stahl
228429		Bodenverankerung für Steckregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß