

KERN ABT 100-5NM

Das Premium-Modell mit Single-Cell Wägesystem



Eichtechnische Daten

Eichklasse:	I
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	1 mg
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	1 mg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	1 mg
Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	10 mg
Referenzgewicht:	ja
Zählaufösung:	101000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Kapazitätsanzeige:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Stand-by-Funktion:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Unterflurwägung:	Haken
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	30 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK US

Dienstleistungen (optional)

DAkS-Kalibrierschein:	963-101
Eichung:	965-201
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Analysenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	433 x 684 x 647 mm
---------------------------------	--------------------

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,010 mg
Anwärmzeit:	8 h
Auflösung:	10.100.000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	0,150 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen:	10 s

Justiermöglichkeiten:	Justierung mit internem Gewicht (manuell) Justierung mit externem Gewicht Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
-----------------------	---

Linearität:	0,150 mg
Mindestgewicht (USP):	100 mg
Reproduzierbarkeit:	0,050 mg
Tarierbereich:	101 g
Wägebereich [Max]:	101 g
Wägeeinheiten:	g ct

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	1,400 cm
-----------------------------	----------

KERN ABT 100-5NM

Das Premium-Modell mit Single-Cell Wägesystem



Bruttogewicht:	12,657 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	7,529 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	217 x 356 x 338 mm
Abmessungen Windschutz (BxTxH):	200 x 240 x 260 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Metall
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (d):	80
Wägeraum (BxTxH):	168 x 172 x 223 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

