

Leitungsbau-Knarre

- Material: 31 CrV 3 Stahl
- Umschaltknarre mit 2 Schlüsselweiten
- professionelle Mehrschicht-Tauchisolation

1000V
EN/IEC 60900:2004



Bezeichnung	Best. Nr.	Schlüsselweite			
Leitungsbau-Knarre	161717	13 x 17	220	15	280
Leitungsbau-Knarre	161718	16 x 18	240	15	400
Leitungsbau-Knarre	161719	17 x 19	240	15	400
Leitungsbau-Knarre	161724	19 x 24	240	15	500

Kreuzschlüssel mit Außenvierkant für 4 Einsätze

- Vierkante aus legiertem und gehärtetem Stahl galvanisch getrennt
- Isolierung aus schlagfestem Kunststoff
- für Standardeinsätze von SW 8 bis SW 22
- Einsätze können unverlierbar montiert werden
- durch das Spreizen der Kugeln werden die Einsätze formschlüssig gehalten

1000V
EN/IEC 60900:2004



Bezeichnung	Best.Nr.	Antrieb		
Kreuzschlüssel	121399	1/2"	150	340
Kreuzschlüssel	121400	3/8"	150	180

Ausrichtwerkzeug für Sektorleiter

Ensbereich 50mm² bis 300mm²

- mit Innenvierkant 3/8" oder 1/2"
- Isolierung aus schlagfestem Kunststoff
- zum Ausrichten von 3- und 4-adrigen Sektorleitern
- zu verwenden mit LEMP-Umschaltknarre
Best. Nr. 131338 oder 131312 (S. 38)

1000V
EN/IEC 60900:2004



50-70mm²





95-150mm²



185-240mm²



300mm²

	3/8"	1/2"			
Bezeichnung	Best.Nr.	Best.Nr.		Querschnitt in mm²	
Ausrichtwerkzeug	132050	132051	75	50 - 70	120
Ausrichtwerkzeug	132095	132096	75	95 - 150	80
Ausrichtwerkzeug	132185	132186	83	185 - 240	140
Ausrichtwerkzeug	132030	132031	83	300	140