

LED-Modul 9SMD, G4 12V 1,5W 100Lm 3200K

Artikel-Nr. 36179

Nennspannung:	12 - 12 V
Nennstrom:	125 mA
Spannungsart:	DC
Lampenleistung:	1.5 W
Lichtstrom:	100 lm
Lampenform:	sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:	nicht zutreffend
Sockel:	sonstige
Farbe:	weiß
Lichtfarbe Kategorie:	warm
Farbtemperatur:	3200 K
Farbe steuerbar (RGB):	Nein
Durchmesser:	15 mm
Länge:	37 mm
Energieeffizienzklasse:	A



LED-Modul 9SMD Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Halogenlampen. LED Leuchtmittel mit 9er SMD Modul in warmweiß, Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzklasse: A

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:06:26



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.