

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 33699

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe | PU-Beschichtung

Produktbild



Produktbeschreibung

- Trägermaterial: Nylon-Feinstrick, Glasfaser, mit Strickbund
- Beschichtung: 1/4 PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
- Schnittschutzlevel F
- dichte Strickweise, sehr abriebfest
- guter Trockengriff, guter Tragekomfort, luftdurchlässig

Einsatzbereich

- für Metall- und Glasindustrie, Automobil-Herstellung, Elektronikgeräte

Spezifikation

Verpackungsart	Karton
Farbe	grau-schwarz
Größe	12/XXXL
Länge	27cm

Zusatzinformationen Handschuhe

Oberfläche	Feinstrick
------------	------------

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 33699

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe | PU-Beschichtung

Klassifizierung

Produktbezogene Normen	CAT 2 EN 420 EN 388:2016 4X43D EN 407 - X1XXXX CE PSA VO (EU) 2016-425
------------------------	--

Produkteigenschaften

Eigenschaften	luftdurchlässig
Qualitätsstufe	8 von 8
Reißfestigkeit	8 von 8
Abriebfestigkeit	4 von 8
Puderfrei	ja
Material	Nylon
Material	PU

Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	10
Menge Außenkarton	100
Menge CCG 1-Palette	1.200
Menge Voll-Palette	2.800
LxBxH Außenkarton in cm	58,0 x 29,0 x 24,0
Volumen in m³ Außenkarton	0.040368
Bruttogewicht Außenkarton in gr	6.300

Weiterführende Informationen

Stand 13.09.2021

Seite 2/3

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 33699

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe | PU-Beschichtung

Zolltarif-Nr.	6116108000
EAN-Innenverpackung	4015544910469
EAN-Außenkarton	4015544910476
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
 Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.