

## iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HE517BBS1



A

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

- ✓ Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.
- ✓ cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- ✓ 3D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.

Bauform: ..... Einbau  
 Integriertes Reinigungssystem: ..... Hydrolytisch  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 600-604 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 40.1 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
 Beheizungsarten: ..... Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill  
 Backofenregelung: ..... mechanisch  
 Anzahl eingebauter Leuchten: ..... 1  
 EAN-Nummer: ..... 4242003799826  
 Anzahl der Innenräume: ..... 1  
 Energieeffizienzklasse: ..... A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ..... 0.97 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: ..... 0.81 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex: ..... 95.3 %  
 Anschlusswert: ..... 11400 W  
 Absicherung: ..... 3\*16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 60; 50 Hz  
 Steckerart: ..... Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HZ327000	Backstein
HZ32WA00	Kabelloser Speisethermometer
HZ541600	Backblech emailliert, seitlich ausziehbar
HZ542000	Universalpfanne, emailliert, Backwagen
HZ544000	Kombirost (Backwagen)
HZ617000	Pizzaform, emailliert
HZ636000	Glaspfanne
HZ915003	Glasbräter 5,4 L

## iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HE517BBS1

### Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Backwagen

### Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwähler
- Garraum: Email anthrazit

### Reinigung

- humidClean
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- LCD-Display weiß
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart cookControl
- cookControl 10 Programme
- Backofengriff aus Aluminium
- cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Kindersicherung

### Technische Info


- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm

- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ500 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

**iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,  
Edelstahl  
HE517BBS1**



Einbau mit einem Kochfeld.

