


# Doppelwandiges Schubkastensystem InnoTech Aтира



- ▶ Auszugsführung Quadro V6 mit Push to open, Garniturverpackung
- ▶ Vollauszug, Belastbarkeit bis zu 30 kg



- ▶ Mit integriertem Öffnungssystem Push to open
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3
- ▶ Aufschiebmontage
- ▶ Stahl verzinkt

## EB 12,5 (Korpuseitendicke 16 mm)

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
260	9 143 511	1 GN
300	9 143 512	1 GN
350	9 143 513	1 GN
420	9 143 514	1 GN
470	9 143 515	1 GN
520	9 143 516	1 GN

## EB 10,5 (Korpuseitendicke 18 mm)

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
260	9 143 517	1 GN
300	9 143 490	1 GN
350	9 143 491	1 GN
420	9 143 492	1 GN
470	9 143 493	1 GN
520	9 143 494	1 GN

## EB 9,5 (Korpuseitendicke 19 mm)

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
260	9 143 495	1 GN
300	9 143 496	1 GN
350	9 143 497	1 GN
420	9 143 498	1 GN
470	9 143 499	1 GN
520	9 143 500	1 GN