

Allzweck-Kunststoffwagen DENIOS base-line

Vielseitige „Leichtgewichte“ - wendig, mit handlichen Griffen und leise und leicht laufenden Rädern

- Hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
- Böden und Griffe aus Kunststoff (PP) mit glatten Oberflächen - leicht zu reinigen
- Lenkrollen TPE „spurlos“, je 2 mit Feststellern
- Version TOOL: mit leichtgängigen Schubladen (eine automatische Sperre verhindert ungewolltes Herausfahren der Lade)

*Version PRO und TOOL:
Extrem temperaturbeständige
Kunststoffoberflächen -20° bis +140°C!*



ZUBEHÖR



- ① **Sammelbehälter zum seitlichen Einhängen, H 200 mm, Bestell-Nr. 180-045-J9**
- ② **Abräumbehälter zum seitlichen Einhängen, H 470 mm, Bestell-Nr. 180-043-J9**
- ③ **Rechteckiger Behälter zum Einstellen, H 180 mm, Bestell-Nr. 180-044-J9**

Für jeden Bedarf der richtige Wagen

base-line
by DENIOS



Version	PRO			TOOL		SERVICE
	Seiten offen		3-seitig geschlossen	2 Schubladen	1 Schublade	Seiten offen
Anzahl Etagen	2	3	3	2	3	3
Traglast gesamt [kg]	160	240	240	160	240	120
Maße Plattform B x T [mm]	450 x 680					350 x 480
Maße außen B x T x H [mm]	480 x 850 x 950	480 x 850 x 1000	480 x 850 x 1000	480 x 850 x 950	480 x 850 x 1000	370 x 650 x 900
Etagenhöhen [mm]	180 / 820 /	180 / 520 / 860	180 / 520 / 860	180 / 820 /	180 / 520 / 860	140 / 460 / 780
Ø Rad [mm]	100					75
Bestellnummer	180-037-J9	180-038-J9	180-041-J9	180-039-J9	180-040-J9	180-042-J9