

VARIOfit roule-bacs

force 400 kg, plateau longueur x largeur 500 x 500 mm, plateforme plein, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins et protège-pieds, avec bandage TPE



Numéro d'article: 202933

VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Plateau roulant

Force 400 kg

roule-bacs

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 500 x 500 mm
- plateforme plein
- plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins et protège-pieds
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	surface	finition peinture époxy
type de rouleur	roule-bacs	couleur	bleu gentiane // RAL5010
charge	400 kg	barre directrice	non
norme européenne	non	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur de plateau	500 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	500 mm	roulement	roulement à billes
plateforme	plein	équipement roue	2 roulettes pivotantes frein // protège-pieds
matériau de plateforme	bois	Ø de roue	125 mm
surface de plateforme	avec revêtement en caoutchouc	garantie	12 années
matériau de châssis	acier	Poids	13 kg

Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique