

Rocholz dérouleur

largeur de coupe 1600 mm, Pour un diamètre de la roulette de 800 mm, hauteur x profondeur 1665 x 850 mm, soubassement pieds

Numéro d'article: 208315



ROCHOLZ
LÖSLASER MIT SYSTEM



Rocholz Dérouleur

Rocholz dérouleur


- largeur de coupe 1600 mm
- Pour un diamètre de la roulette de 800 mm
- dispositif de coupe : 2 cartouches à couteaux, 1 circulaire et 1 à lames, coupe dans les deux sens
- hauteur x profondeur 1665 x 850 mm
- force 100 kg
- soubassement pieds
- À poser sur la table
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7011/RAL9005/RAL2002
- avec label de sécurité GS

Détails techniques








type d'emballage	dérouleur	roulant	non
mode d'emballage	manuel	soubassement	pieds
convient pour	papier, carton, film souple	matériau	acier

(produit/matériau)			
largeur de coupe	1600 mm	surface	finition peinture époxy
diamètre de roulette	800 mm	couleur	RAL7011/RAL9005/RAL2002
charge	100 kg	certification	GS
dispositif de coupe	2 cartouches à couteaux, 1 circulaire et 1 à lames, coupe dans les deux sens	installation	table
hauteur	1665 mm	Poids	35 kg
profondeur	850 mm		

Accessoires

208367		compteur de longueur pour table d'emballage, largeur de coupe 1600 mm
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
217101		cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation
221144		gants de protection, en polyamide en blanc, respirant et lisse, taille 7
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
526491		cutter, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
552562		carton ondulé, livraison sous forme de rouleau, qualité 2 couches, roulettes longueur x largeur 70 m x 1200 mm, carton ondulé, grammage env. 80 g/m ²