


bott **armoire modulaire** verso

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1050 x 550 mm, 1 niveau avec tablette en acier, 3 tiroir(s), corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 232658



armoire modulaire

- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1050 x 550 mm
- structure en acier, soudé
- double porte battante
- 1 niveau avec tablette en acier
- force par plateau 75 kg
- 3 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- paroi arrière avec plaque perforée et à fentes
- panneau en multiplex
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en



RAL7035 gris clair







- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Détails techniques





type de meuble	armoïre	extension tiroir	100 %
type d'armoïre	armoïre modulaire	couleur du corps	gris clair // RAL7035
type de porte	double porte battante	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
hauteur	2000 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	1050 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	550 mm	matériau	acier
équipement armoïre	tablettes, tiroirs, plan de travail, plaque de rangement perforée / à fentes	matériau de finition	soudé
type tablette/niveau	tablette en acier	Plateau d'établi	oui
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	matériau de plaque	multiplex
charge tablette	75 kg	cloïson de séparation médiane	non
nombre de tiroirs	3 pièce	paroi arrière	avec plaque perforée et à fentes
nombre x hauteur tiroirs	1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm	Poids	124,981 kg
capacité de charge de tiroir	75 kg		

Accessoires

233000		séparateurs et parois emboîtables, avec 7 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233001		séparateurs et parois emboîtables, avec 7 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233002		séparateurs et parois emboîtables, avec 13 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233003		séparateurs et parois emboîtables, avec 13 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233004		séparateurs et parois emboîtables, avec 21 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233005		séparateurs et parois emboîtables, avec 21 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

233016		couche de mousse, longueur x largeur 1050 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir
233022		tablette en acier pour armoire universelle, pour armoire largeur x profondeur 1050 x 550 mm, force 75 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233076		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1050 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
233080		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 125 x 1050 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
233084		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 175 x 1050 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
233449		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 33 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair

Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes