

bac de dégraissage modulaire bio-x B60

contenance 60 l, surface de travail H x l x P 870 x 790 x 520 mm, force 200 kg, avec châssis roulant

Numéro d'article: 236278



10
YEARS
WARRANTY

bac de dégraissage modulaire




- table de nettoyage
- contenance 60 l
- produit de nettoyage : à base aqueuse
- surface de travail H x l x P 870 x 790 x 520 mm
- table hauteur x largeur x profondeur 880 x 890 x 620 mm
- force 200 kg
- en polyéthylène
- table équipée de première recharge de nettoyant
- avec châssis roulant
- chauffant jusqu'à 41°C
- alimentation électrique 230 V
- avec roulettes
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de dégraissage	charge	200 kg
type de nettoyage	bac de dégraissage modulaire	contenance	60 l

type de table	table de nettoyage	exécution table	avec châssis roulant
base produit de nettoyage	à base aqueuse	équipement table	première recharge de nettoyage
matériau	polyéthylène	alimentation	230 V
couleur	gris/bleu	fonction bac de dégraissage	chauffant jusqu'à 41°C
hauteur de la surface de travail	870 mm	roulant	oui
largeur surface de travail	790 mm	soubassement	roulettes
profondeur de surface de travail	520 mm	garantie	10 années
hauteur	880 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE45409363
largeur	890 mm	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
profondeur	620 mm	Poids	145 kg

Accessoires

236279		couvercle pour table de nettoyage, en polyéthylène en bleu
236280		Plaque amovible en tôle perforée pour table de nettoyage, largeur x profondeur 750 x 550 mm, en acier inoxydable
236282		Jeu de roulettes pour table de nettoyage, kit comprenant : roulettes pivotantes et freins