

diabale de manutention

force 150 kg, pelle vissable et remplaçable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, roues avec bandage air

Numéro d'article: 272313









diabale de manutention

- force 150 kg
- pelle vissable et remplaçable
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
- poignées antidérapantes
- roues avec bandage air
- Ø de roue 260 mm
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabale de manutention	pneumatique	air
type de diabale de manutention	diabale de manutention	Ø de roue	260 mm
charge	150 kg	poignée de sécurité	non
fonction pelle	vissable/remplaçable	hauteur	1150 mm
matériau	tube d'acier	largeur	430 mm
surface	finition peinture époxy	profondeur	800 mm
couleur	noir	garantie	5 années
rabattable	oui	Poids	11 kg
fonction rabattable	pelle		

Cela s'adapte aussi ...

149734		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
227893		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 46, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm