


Format Tresorbau armoire forte à clés

niveau de sécurité : S1, hauteur x largeur x profondeur 576 x 460 x 140 mm, 100 crochets, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 400137



○ ○ ○
FORMAT
The Safe Company



Format Tresorbau Armoire forte à clés

Niveau de sécurité S1

Format Tresorbau armoire forte à clés




- niveau de sécurité : S1
- pas protégé contre les incendies
- hauteur x largeur x profondeur 576 x 460 x 140 mm
- 100 crochets
- barres à crochets réglables, numérotées et dans plusieurs couleurs
- répertoire pivotant
- angle d'ouverture de la porte 90 °
- verrouillable avec serrure à panneton double
- verrouillage 3 côtés
- corps à une paroi, 3 mm d'épaisseur
- porte à double paroi, 58 mm d'épaisseur
- corps avec laquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec laquage en RAL7035 gris clair

- couverture d'assurance : industriel jusqu'à 2 500 € / particulier jusqu'à 2 500 €
- préparé pour ancrage de la paroi arrière
- poids 35 kg
- selon EN 14450




Détails techniques

type de meuble	armoire	structure de porte	à double paroi
type d'armoire	armoire à clés	épaisseur de porte	58 mm
hauteur	576 mm	angle d'ouverture de porte	90 °
largeur	460 mm	verrouillable	oui
profondeur	140 mm	système de fermeture	serrure à panneton double
niveau de sécurité	S1	structure de cloison	à une paroi
ancrage	ancrage de la paroi arrière	épaisseur corps	3 mm
verrouillage	3 côtés	couleur du corps	gris clair // RAL7035
Ø de boulon de fermeture	20 mm	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
coupe-feu	pas protégé contre les incendies	surface de corps	laqué
assurable	oui	surface de face avant	laqué
couverture d'assurance	industriel jusqu'à 2 500 € / particulier jusqu'à 2 500 €	certification	EN 14450
protection anti-effraction	oui	Poids	35 kg
crochet	100 pièce		

Accessoires

149501		Porte-clés pour armoire à clés, en plastique en rouge
149502		Porte-clés pour armoire à clés, en plastique en vert
149504		Porte-clés pour armoire à clés, en plastique en jaune
149505		Porte-clés pour armoire à clés, en plastique en bleu
149506		Porte-clés pour armoire à clés, en plastique en noir
149516		Porte-clés pour armoire à clés, en plastique en triés selon les couleurs
400143		serrure à combinaison, pour armoire forte à clés, niveau de sécurité : A, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

139643		station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/bleu
141266		lampe de table à DEL, 12 x DEL, 10 W, ampoule interchangeable, classe d'efficacité énergétique E, consommation d'énergie pondérée 6 kWh / 1.000 h, variable à 7 niveaux, tête pivotante à 300° et inclinable à 180°, longueur du bras 410 mm, installation avec pied, pied longueur x largeur 190 x 130 mm, en aluminium en argent
523540		corbeille à papier, capacité 18 l, hauteur x diamètre 331 x 315 mm, corps en polypropylène noir