


rehausse pour palettes

hauteur x longueur x largeur 200 x 1200 x 1000 mm, pliable grâce aux 6 charnières

lot 2 pièce

Numéro d'article: 503179



Rehausse pour palettes

avec 6 charnières

rehausse pour palettes



- hauteur x longueur x largeur 200 x 1200 x 1000 mm
- Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 1000 mm
- pliable grâce aux 6 charnières
- Produit livré démonté

Détails techniques




type d'emballage	rehausse pour palettes	pliable	oui
hauteur	200 mm	gerbable	oui
longueur	1200 mm	épaisseur de cadre	20 mm
largeur	1000 mm	nombre de charnières	6 pièce
pour dimensions de palette	1200 x 1000 mm	livraison	démonté
matériau	plastique	Poids	13 kg

Accessoires

503187		Séparateur, pour cadre de rehausse, hauteur x longueur x largeur 200 x 1200 x 1000 mm, division quadruple, en plastique
503188		Séparateur, pour cadre de rehausse, hauteur x longueur x largeur 200 x 1200 x 1000 mm, division octuple, en plastique

503189		Coins de gerbage, pour cadre de rehausse
510115		Coins de gerbage, pour cadre de rehausse

Cela s'adapte aussi ...

402098		rouleur de palettes, force 500 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, hauteur de charge 280 mm, plateforme ouvert, plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse et œillets de fixation, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EASYSTOP et protège-pieds
510137		porte-étiquettes, hauteur x longueur 100 x 125 mm, À accrocher, en acier
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm