

rayonnage grande largeur

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 2066 x 824 mm, charge max. par tablette 350 kg, 5 niveaux avec aggloméré, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 869885

Rayonnage grande largeur

Rayonnage de départ

rayonnage grande largeur

- rayonnage départ
- système emboîtable
- convient pour pour marchandises encombrantes
- hauteur x largeur x profondeur 3000 x 2066 x 824 mm
- charge maximale par élément 1 600 kg
- charge max. par tablette 350 kg
- largeur x profondeur compartiment 2000 x 800 mm
- 5 niveaux avec aggloméré
- Réglable au pas de 25 mm
- le fond est inséré à fleur de lisse
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté



Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
| type de meuble | rayonnage | nombre de tablettes/niveaux | 5 pièce |
| type de rayonnage | rayonnage grande largeur | type tablette/niveau | aggloméré |
| rayonnage modulaire | système emboîtable | stabilité des tablettes / niveau | supports |
| champ de rayonnage | rayonnage départ | montage des tablettes / niveaux | inséré à fleur de lisse |
| convient pour (produit/matériau) | marchandises encombrantes | tablette réglable au pas | 25 mm |
| matériau | acier | utilisation | unilatéral |
| hauteur | 3000 mm | surface de traverses | galvanisé |
| largeur | 2066 mm | équipement rayonnage | tablettes |
| profondeur | 824 mm | alignement angle d'installation | droit |
| charge maxi par tablette | 350 kg | stabilité / renfort / entretoise | raidisseurs nervurés |
| largeur de compartiment | 2000 mm | exécution couleur | galvanisé |
| charge maxi par élément | 1 600 kg | volume de livraison | rayonnage de base avec 2 échelles et plateaux conf. à l'offre |
| profondeur de compartiment | 800 mm | livraison | démonté |
| épaisseur de tablette | 19 mm | Poids | 192,33 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 720429 |  | sol en bois pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2000 x 800 mm, épaisseur 19 mm, pour une charge max. par tabl. de 350 kg, le fond est inséré à fleur de lisse, en bois avec finition nature |
| 869874 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1512 x 824 mm, charge max. par tablette 350 kg, 5 niveaux avec aggloméré, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 869896 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 2016 x 824 mm, charge max. par tablette 350 kg, 5 niveaux avec aggloméré, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 869932 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 2016 x 824 mm, charge max. par tablette 350 kg, 5 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique |

991798



panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc