

## Tiefkühltisch Ready TKT2600 mit Arbeitsplatte 2 Türen

Tiefkühltisch Serie Ready TKT mit Arbeitsplatte mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige und separatem Ein-/Ausschalter. Der Boden im Kühltisch ist als Wanne ausgebildet und leicht zu reinigen. Alle Türen am Tief-Kühltisch sind unter 90° selbstschließend und über 90° feststehend. Weiterhin verfügen alle Türen über eine Türrahmenheizung sowie servicefreundliche Magnetsteckdichtungen die ohne Werkzeug leicht wechselbar sind. Für eine lange Lebensdauer ist im Kühltisch der Verdampfer beschichtet. Die Abtauung des Verdampfers und die Tauwasserverdunstung erfolgen automatisch und energiesparend auf Heißgas-Basis. Der Innenraum im Tiefkühltisch ist für die Aufnahme von Rosten ausgelegt. Serienmäßig erfolgt die Lieferung mit einem Rost hinter jeder Tür. Je Türfach können maximal 3 Roste in einem Abstand von 70 mm eingebracht werden. Um leichte Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen besitzt der Tief-Kühltisch über höhenverstellbare Edelstahlfüße aus Chromnickelstahl für eine Höhenjustierung von 125 bis 200 mm). Tiefkühltisch gegen Mehrpreisoption auch mit Maschinenfach in links oder für Zentralkühlung auf Anfrage Lieferbar

Artikel-Nr.: 60313060  
GTIN: 4059395094657



### Produktvorteile:

- Tiefkühltisch mit Arbeitsplatte
- Beschichteter Verdampfer für lange Lebensdauer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separater Ein-/Ausschalter
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet und Reinigungsablauf
- Türen unter 90° Öffnung selbstschließend
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türfächer für die Aufnahme von Rosten B x T 405 x 460 mm
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm
- Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar
- Auch in Ausführung für Zentralkühlung lieferbar

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Tiefkühltisch
<b>Preisgruppe</b>	B
<b>Herstellerkennung</b>	Ready TKT2600-19077602
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1492 mm
<b>Tiefe</b>	600 mm
<b>Höhe</b>	800 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	-18 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-22 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Türanschlag</b>	Links
<b>Arbeitsplatte</b>	mit Aufkantung
<b>Aussenmaterial</b>	Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech
<b>Innenmaterial</b>	CNS 18/10
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,667 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	98 kg
<b>Serienzubehör</b>	1 Rost je Tür 405 x 460 mm

Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	50 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	87 g

## Energiedaten

Nutzzinhalt Tiefkühlung	153 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	2302 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	70,00
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	392196
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)