

Artikelnummer: 152943

Kurzbeschreibung: Plattformwaage 30K5DM

Langbeschreibung: Plattformwaage IFB:

Industriequalität: Stabile, robuste Konstruktion mit Edelstahl-Wägeplatte - ideal für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld
Zweibereichswaage - schaltet automatisch in den nächsthöheren Wiege- und Ablesbarkeitsbereich um

Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät
serienmäßig Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage
serienmäßig, dadurch genaueste Wiegeergebnisse
Summieren von Gewichtswerten und Zählteilengrosses

hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 52 mm)
Kabellänge Auswertegerät: ca. 3 m zulässiger

Umgebungstemperaturbereich: -10 °C/+40 °C
Wägeplatte: Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65

Abmessung Auswertegerät: B 250 x T 160 x H 58 mm
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Hinweis: Diese Waage ist auf Anfrage auch in geeichter Ausführung erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne, damit wir die Rahmenbedingungen abklären können.



EAN/GTIN: 4045761111837