

**Artikelnummer:** 173524

**Kurzbeschreibung:** Konferenztelefon "Polycom VoiceStation 300"

**Langbeschreibung:** Konferenztelefon "Polycom VoiceStation 300": Das Polycom VoiceStation 300 ist ein kleines Konferenztelefon, das ideal für Schreibtische, Büros und andere kleine Räume geeignet ist. Mit einer Mikrofonreichweite von bis zu 2 m ideal für Konferenzen mit drei bis vier Teilnehmern. Die großartige Audioqualität ermöglicht eine simultane, natürliche, fließende Unterhaltung. Das VoiceStation 300 kann so einfach wie ein normales Standardtelefon eingerichtet werden. Keine technischen Vorkenntnisse erforderlich. Kompatibel mit jedem analogen Telefonanschluss Acoustic Clarity Technology für natürliche, fließende Gespräche im Vollduplexmodus Lautsprecher mit 360-Grad-Raumabdeckung Lautstärke max. 86 dBA (bei 0,5 m Abstand) 3 Kardioid-Mikrofone mit 360-Grad Abdeckung, bis zu 3,5 m Reichweite und Frequenzbereich 300 bis 3300 Hz dynamische Geräuschreduzierung 9-Tasten Telefon-Tastatur inklusive: Annehmen/Auflegen, Wahlwiederholung, Stummschaltung, Halten, Lautstärkereglung Status-LEDs separater Anschluss für Headset, Mobilteil oder Faxgerät 6,4 m langes Anschlusskabel plus 2,1 m langes Telefonkabel RJ-11 mit Telefonbuchse Stromversorgung über 220 V 50 Hz AC Netzadapter Maße: B 242 x T 235 x H 76 mm Gewicht: ca. 570 g



**EAN/GTIN:** 610807053729