

## Productinformatie

# 03 02 160

## Kombitang

DIN ISO 5746

- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	03 02 160
EAN	4003773023203
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	223 g
Afmetingen	160 x 55 x 21 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,1 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 10,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	16,0 mm <sup>2</sup>

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



