

## Termékinformációk

# 03 05 200

## Kombinált fogó

DIN ISO 5746



- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélekkel puha és kemény huzalhoz
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhöz
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 60 HRC
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépésben olajban edzett

### Általános

Cikkszám	03 05 200
EAN	4003773041146
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	324 g
Méret	200 x 60 x 21 mm
Szabvány	DIN ISO 5746

### Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,8 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 13,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	16,0 mm <sup>2</sup>

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk