


Productinformatie

28 81 280

Montagetang

Met gegolft grijpprofiel

DIN ISO 5745



- Voor grijp-, justeer- en montagewerkzaamheden aan moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij de slanke, zeer lange uitvoering
- Diep liggende werkstukken worden met de vlakke ronde grijptoppen optimaal bereikt
- Voorzichtig en toch veilig grijpen, vasthouden en bedienen van kleine koperen pijpen, schroeven en kabels alsook andere ronde delen dankzij gefreesde groeven met gladde oppervlakken
- Vertand brandergat om ronde delen te grijpen
- Zeer geschikt voor werkzaamheden in en aan voertuigen (bijvoorbeeld in de motor), in de montage en in de montagebouw
- Slank en toch robuust gereedschap
- Gesmeed uit speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard

Algemeen

Artikel-nr.	28 81 280
EAN	4003773079422
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	235 g
Afmetingen	280 x 55 x 14 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (T1)	9,0 mm
Puntbreedte (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Beklengte (L3)	70,0 mm
Kopbreedte (W3)	20,0 mm
Lengte grijpoppervlak (L4)	20 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

