

## Termékinformációk

### 49 21 A21

#### Precíziós Seeger-gyűrű fogó Külső gyűrűkhöz, tengelyeken

DIN 5254 B



MM  $\varnothing$   $\angle 90^\circ$

- Nagy terhelhetőség tartós használat során: akár 10-szeres élettartam az esztergált csúcsokhoz képest
- Behelyezett csúcsokkal a biztonságos munka érdekében
- Nagy felfekvő felületek a csúcsokon: nem megcsavarodó gyűrűk, könnyű szerelés
- Csavarozott csukló: a fogó igen pontos, hézagmentes járása
- A csuklóban fekvő nyitórugó, védetten és elveszíthetetlenül
- Csúszásgátló műanyag bevonat a markolaton
- Lesarkított csúcsok
- Behelyezett csúcsok: rugóacél-huzal, húzott
- Fogótest: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

#### Általános

Cikkszám	49 21 A21
EAN	4003773048831
Fogó	szürkére foszfátzott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	169 g
Méret	165 x 36 x 13 mm
Szabvány	DIN 5254 B

#### Műszaki jellemzők

Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 19 – 60 mm
Csúcsok (átmérő)	1,8 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



alaktartó, betett csúcsok: nagy tömörségű acélból



belső elhelyezésű rugó: védett a csavarozott precíziós csuklóban. a munkánál nincs akadályozás, elmarad a szennyeződés és veszteség