

Termékinformációk

99 14 300

Erő-kímélő betonszerelő fogó

Nagy áttételű

DIN ISO 9242



- 25%-os erőmegtakarítás az azonos méretű, hagyományos betonszerelő fogókhoz képest
- Mélyen elhelyezkedő vasak kötéséhez is, a különösen karcsú alaknak köszönhetően
- Betonacél felcsévélt kötöződróttal történő rögzítéséhez
- A huzal összesodrasa és levágása egy műveletben történik
- Nagy áttételű csukló, ennek következtében kis megterhelésű munka vastagabb kötöződrótok használata esetén is
- A kötözőhuzal átvágása utáni vágási ütés erős csillapításával tehermentesíti az inakat és az izomzatot
- Kiegészítőleg edzett vágóélek; vágóél-keménység kb. 61 HRC
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Altalános

Cikkszám	99 14 300
EAN	4003773028116
Fogó	Fényes horganyzott
Súly	505 g
Méretek	300 x 49 x 24 mm
Szabvány	DIN ISO 9242

Műszaki jellemzők

Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,0 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,8 mm
Vágási hossz mm	25,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



