

## werkbank

hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied en gewaxt, draagvermogen 800 kg, uitvoering frame 2 voeten / 1 container, uitrusting: 4 laden, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw



**Artikelnummer: 118331**

## Standaard werkbank

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 700 mm
- tafelblad van multiplex, geolied en gewaxt
- draagvermogen 800 kg
- uitvoering frame 2 voeten / 1 container
- uitrusting: 4 laden
- rechts 4 laden
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- Leveringstoestand gedemonteerd

## Technische details

meubeltype	tafel	draagvermogen lade	75 kg
type tafel	werkbank	uittrekbare lade	100 %
uitvoering frame	2 voeten / 1 container	materiaal plaat	multiplex
vorm onderstel	4-voetonderstel	oppervlak plaat	geolied en gewaxt
hoogte	840 mm	kleur plaat	beuken
breedte	2000 mm	materiaal onderstel	staal
diepte	700 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
draagvermogen	800 kg	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak front	m. poedercoating
elektrisch geleidend	nee	kleur voorkant	blauw // RAL 5012
werkbank uitrusting	4 laden	sluitsysteem	centrale vergrendeling
onderbouwelementen rechts	4 laden	verrijdbaar	nee
laden aantal	4 stuks	levering	gedemonteerd
fronthoogte 150 mm	2 stuks	gewicht	132,3 kg
fronthoogte 200 mm	2 stuks		

## Gerelateerde Producten

118348



indelingsset voor werkbank