


bott **verticale kast** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1050 x 650 mm, openslaande deur met perforaties, 4 verticale uitschuiving, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 125919



bott Verticale kast cubio



verticale kast

- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1050 x 650 mm
- constructie van plaatstaal
- openslaande deur met perforaties
- met draaigreep
- deuropeningshoek 180 °
- 4 verticale uitschuiving
- uittrekbare legborden 100 %
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 120 kg
- geperforeerd
- met uittrekstop
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	systeemkast	sluitsysteem	5-punts sluitsysteem
type deur	openslaande deur met perforaties	scheidingswand	nee
hoogte	2000 mm	openingshoek deur	180 °
breedte	1050 mm	materiaal	plaatstaal
diepte	650 mm	uittrekbaar	100 %
kast uitrusting	legborden	soort uittrekking	lade voor zware lasten
verticale uitschuiving	4 stuks	afsluitbaar	ja
draagvermogen uitgetrokken	120 kg	greep	draaigreep
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010	uittrekblokkering	ja
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	208,9 kg

Gerelateerde Producten

125787		oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 1050 x 650 mm
126244		onderrijdsokkel voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 100 x 1050 x 650 mm