

Kappes transportwagen met geperforeerde/sleufplaten RasterPlan® RasterMobil

hoogte x breedte x diepte 1270 x 1000 x 500 mm, 4 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 15-delig gereedschapsassortiment en 6 zichtbakken, met hangkast

RasterPlan

KAPPES



Artikelnummer: 144765

Kappes RasterMobil RasterPlan® RasterMobil

Met hangkast

transportwagen met geperforeerde/sleufplaten

- hoogte x breedte x diepte 1270 x 1000 x 500 mm
- 6 bladen
- 4 x geperforeerde plaat
- 2 x sleufplaat
- van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw
- incl. 15-delig gereedschapsassortiment en 6 zichtbakken
- met hangkast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- zwenkwielen met rem

Technische details

gereedschapsvoorbereiding	plaat	platen aantal	6 stuks
type plaat	transportwagen met geperforeerde/sleufplaten	oppervlak	kunststof coating
hoogte	1270 mm	kleur	lichtgrijs/gentiaanblauw //

			RAL7035/RAL5010
breedte	1000 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
diepte	500 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal	staal	uitvoering	type 3
geperforeerde platen aantal	4 stuks	inhoud levering	incl. 15-delig gereedschapsassortiment en 6 zichtbakken
sleufplaten aantal	2 stuks	gewicht	53 kg

Dit past ook bij ...

146391		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde magnetisch
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
524156		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 1 lade, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
531015		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 89 / 76 mm, van polypropyleen in blauw