

Krause verrijdbare boktrap

2 x 5 treden (incl. bordes),
Standhoogte 0,7 m, balklengte 1,3
m, van aluminium

Artikelnummer: 203505



Krause Vrijrijdbare boktrap

Aan beide zijden te bestijgen

verrijdbare boktrap

- 2 x 5 treden (incl. bordes)
- Standhoogte 0,7 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,3 m
- trede-boomverbinding afgekant
- Grotere stabiliteit dankzij hoekverstevigingen op de onderste trede
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- antislip voetdoppen (SafetyCap) en 4 geveerde wielen aan het balkeinde

- van aluminium
- gewicht 9 kg
- veiligheidsinstructie: bij verrijdbare ladders moeten conform DGUV informatie 208-016 bij het gebruik altijd de trek- en drukbeveiligingen worden gebruikt!
- conform DIN EN 131, conform DGUV 208-016 (voormalig BGI 694)
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	veiligheidsbeugel	nee
laddertype	verrijdbare boktrap	spreidbeveiliging	ja
materiaal	aluminium	ladder uitvoering	tweedelig
lengte balk	1,3 m	opbergbak	nee
standhoogte	0,7 m	stabiliteit / versterking / vers	hoekverstevingen op de onderste trede
werkhoogte	2,7 m	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	2 x 5	onderbouw	antislip voetschouwen (SafetyCap) en 4 geveerde wielen
diepte trede	80 mm	veiligheidsaanwijzing ladders	bij verrijdbare ladders moeten conform DGUV informatie 208-016 bij het gebruik altijd de trek- en drukbeveiligingen worden gebruikt
in-/uitklapbaar	ja	norm	DIN EN 131 // DGUV 208-016 (voormalig BGI 694)
verrijdbaar	ja	certificering	TÜV getest
sport-/dwarsverbinding	afgekant	garantie	10 jaar
veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging	gewicht	9 kg

Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m², van vlies/PE

