

staande trap kompakt

trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 1,21 m, van aluminium

Artikelnummer: 221162



Trapladder kompakt

ruimtebesparend, stabiel, licht en handzaam

staande trap

- trap eenzijdig
- 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 1,21 m
- diepte trede 80 mm
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel
- uitgerust met opbergbak
- Antislip voetkappen aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 6,4 kg
- 3 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	in-/uitklapbaar	ja
materiaal	aluminium	verrijdbaar	nee
gebruik	eenzijdig	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel
standhoogte	1,21 m	ladder uitrusting	opbergbak
werkhoogte	3,21 m	opbergbak	ja
treden aantal	6	onderbouw	Antislip voetkappen
type trede/sport	trede(n) met	garantie	3 jaar

	traanplaatprofiel	
diepte trede	80 mm	gewicht 6,4 kg