

Cascoo

Roue encastrable ESD

force 120 kg, avec bandage TPE,
diamètre 125 mm, moyeu avec
roulement à billes, longueur moyeu
50 mm, jante en polypropylène

Numéro d'article: 243602



Roue encastrable ESD

- force 120 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 125 mm
- moyeu avec roulement à billes
- longueur moyeu 50 mm
- jante en polypropylène

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polypropylène
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à billes
modèle	Roue	conducteur d'électricité	oui
charge	120 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	Longueur de moyeu	50 mm
Diamètre de roue	125 mm	Poids	0,32 kg

