

B-Safety

Vorstbestendige LED-noodverlichting

FROST-LUX STANDARD

symbool/tekst:

"Nooduitgang/vluchtweg links/vluchtweg rechts", pijl rechts/links, Voor wand- of plafondmontage, aanwijzingsborden zelfklevend



Artikelnummer: 244372



Vorstbestendige LED-noodverlichting

- symbool/tekst: "Nooduitgang/vluchtweg links/vluchtweg rechts"
- pijl rechts/links
- Voor wand- of plafondmontage, aanwijzingsborden zelfklevend
- van polycarbonaat
- in RAL9003 signaalwit
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- beschermklasse: II: Beschermende isolatie zonder aansluiting op randarde
- Temperatuurbestendig tot -20 °C
- functies: AUTOTEST-functie
- herkenningafstand 24 m
- duur noodverlichting 3 h
- voedingsvoorzorging via accu Ni-MH 4,8 V/1,6 Ah
- inhoud levering: standaardzin aanwijzingsbord

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsmarkering	noodverlichtingsduur	3 h
veiligheidsmarkering	LED-noodverlichting	temperatuurbestendigheid	tot -20 °C
weergave	symbool	materiaal	polycarbonaat
symbool/tekst	Nooduitgang/vluchtweg links/vluchtweg rechts	kleur	signaalwit // RAL9003
richtingwijzer	rechts/links	spanningsverzorging	accu Ni-MH 4,8 V/1,6 Ah
ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen	veiligheidsmarkering functie	AUTOTEST-functie
	II	led	ja
opstelling	wand-/plafondmontage	inhoud levering	standaardzin aanwijzingsbord
herkenningsafstand	24 m	gewicht	1 kg