

Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van staal, wieldiameter 20 mm, baan lengte x breedte 1 m x 200 mm, asafstand 50 mm

Artikelnummer: 311226



Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-elementen

Recht

rollenbaan

- draagrol van staal
- wieldiameter 20 mm
- baan lengte x breedte 1 m x 200 mm
- breedte 240 mm
- asafstand 50 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 150 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag















Technische details



transporttechniek	transportbaan	breedte	240 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	150 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	50 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm
materiaal rol	staal	framebreedte	20 mm
diameter rol	20 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	1 m	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel

baanbreedte 200 mm

gewicht 8,4 kg

Gerelateerde Producten

120476		staander voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
120487		staander voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
120498		staander voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
120501		staander voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
120512		staander voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
126042		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
311441		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 20 mm, baanbreedte 200 mm, asafstand 50 mm
311485		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 20 mm, baanbreedte 200 mm, asafstand 50 mm
429226		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhoogte, lengte 1 m
429237		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhoogte, lengte 1 m
510298		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 20 mm, baan lengte x breedte 1 m x 200 mm, asafstand 50 mm, met scharnieren en handgreep
510314		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
510317		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
510320		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

510323		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
510327		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 200 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

Dit past ook bij ...

505362		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart
520983		mobiële schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm