

PAVOY ladekast Basis Plus

hoogte x breedte x diepte 600 x 1023 x 600 mm, 3 lade(n), afsluitbaar met draaidruk-veiligheidscilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 404201



PAVOY Ladekast Basis Plus

ladekast






- hoogte x breedte x diepte 600 x 1023 x 600 mm
- constructie van plaatstaal, gelast
- 3 lade(n)
- met greeplijst
- laden hoogte 1x150 mm/2x175 mm
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 85 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met draaidruk-veiligheidscilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating

- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie




Technische details

meubeltype	kast	uittrekrail lade	kogelgelagerd
type kast	ladekast	uittrekbare lade	85 %
materiaal	plaatstaal	oppervlak romp	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	600 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
breedte	1023 mm	afsluitbaar	ja
diepte	600 mm	sluitsysteem	draaidruk-veiligheidscilinderslot
kast uitrusting	lades	scheidingswand	nee
laden aantal	3 stuks	greep	greeplijst
laden aantal x hoogte	1x150 mm/2x175 mm	verrijdbaar	nee
fronthoogte 150 mm	1 stuks	certificering	GS // TÜV
fronthoogte 175 mm	2 stuks	garantie	10 jaar
draagvermogen lade	50 kg	gewicht	65 kg

Gerelateerde Producten

404288		scheidingsplaat, met 12 vakken, 3 lengteverdeler + 8 scheidingsplaten, hoogte x breedte 150 x 1023 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404289		scheidingsplaat, met 12 vakken, 3 lengteverdeler + 8 scheidingsplaten, hoogte x breedte 175 x 1023 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404303		Geribbelde kastonderlegger van rubber, breedte 1023 mm, dikte 3 mm, in zwart
404304		geribbelde rubberen mat, breedte x diepte 1023 x 525 mm, dikte 3 mm, in zwart
404307		etiketlijst voor ladekast, breedte 1023 mm, achterzijde magnetisch

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw