

## Lacont PE-kast voor gevaarlijke stoffen

geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen, hoogte x breedte x diepte 1180 x 975 x 520 mm, dubbele vleugel deur, 2 niveau(s) met RVS legbord, onder 1 niveau met bodempvangbak, romp in wit, front in blauw

**Artikelnummer: 505282**



## Lacont Milieukast

### van PE

PE-kast voor gevaarlijke stoffen

- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen
- voor opslag in de werkruimte
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 1180 x 975 x 520 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 820 x 810 x 440 mm
- constructie van polyethyleen
- dubbele vleugel deur
- Veilig afsluitbaar met cilinderslot
- 2 niveau(s) met RVS legbord, onder 1 niveau met bodempvangbak
- draagvermogen per niveau 50 kg
- opvangvolume bodempvangbak 20 l
- onderbouw sokkel
- romp in wit
- front in blauw
- voldoet aan de eisen conform TRGS 526
- voldoet aan de eisen conform DGUV



## Technische details

meubeltype	kast	legbord-/niveautype (onderste ni	1 niveau met bodemopvangbak
opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	draagvermogen legbord	50 kg
type kast	kast voor gevaarlijke stoffen	vloeropvangbak	ja
opslagplaats	in de werkruimte	opvangvolume vloeropvangbak	20 l
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	type deur	dubbele vleugel deur
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	afsluitbaar	ja
hoogte	1180 mm	sluitsysteem	cilinderslot
breedte	975 mm	materiaal	polyethyleen
diepte	520 mm	materiaal vloer	RVS
binnenhoogte	820 mm	kleur romp	wit
binnenbreedte	810 mm	kleur voorkant	blauw
binnendiepte	440 mm	onderbouw	sokkel
kast uitrusting	legborden, vloeropvangbak	certificering dguv	voldoet aan de eisen conform DGUV
legborden / schappen aantal	2 stuks	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 526
legbord-/niveautype	RVS legbord	gewicht	38 kg

## Gerelateerde Producten

505349



voeten voor milieukast, hoogte 95 mm, van polyethyleen

## Dit past ook bij ...

200803



stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

504444



noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm

508470



EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm

525732



gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm

526779



plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage