

Euronorm-stapelbak

hoogte x lengte x breedte 270 x 600 x 400 mm, inhoud 50 l, van polypropyleen in groen

VE 2 stuks

Artikelnummer: 509549



Euronorm stapelcontainers

voor zware lasten

Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 270 x 600 x 400 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 250 x 560 x 360 mm
- inhoud 50 l
- draagvermogen 70 kg
- belasting 700 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in groen
- Wanden doorbroken Zonder greepopening, bodem gesloten
- Bodem met versteviging door verstevigingsribben
- eenvoudig transport door draaggrepen
- met etikethouder aan alle zijden
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie



Technische details

baktype Stapelbak


beletteringsveld etikethouder aan alle

			zijden
euronorm	ja	vloerconstructie	gesloten
inhoud	50 l	bodemversteving door	verstevigingsribben
hoogte	270 mm	draagvermogen	70 kg
lengte	600 mm	last	700 kg
breedte	400 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
binnenhoogte	250 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
binnenlengte	560 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
binnenbreedte	360 mm	geschikt voor rollenbanen	ja
materiaal	polypropyleen	draaginstallatie	draaggrepen
stapelbaar	ja	kleur	groen
nestbaar	nee	aantal per besteleenheid	2
vouwbaar	nee	garantie	5 jaar
wandconstructie	doorbroken	gewicht	4,4 kg
wand uitrusting	Zonder greepopening		

Gerelateerde Producten

509423		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 80 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509424		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 100 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509425		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 120 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509426		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 180 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509428		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 120 x 1150 mm, dikte 10 mm, van polypropyleen in antraciet
509581		oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, lengte x breedte 600 x 400 mm
509585		klapdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, lengte x breedte 600 x 400 mm
509587		etiket voor Euronorm-stapelbak, voor bakhoogte 210 mm, in wit
509591		zichtvenster, voor Euronorm-stapelbak 50 l
509596		draagstang, voor stapelbak hoogte x breedte 175 x 400 mm
509597		zegel, voor stapelbak

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
--------	---	--

529885



magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag