

## BS-ROLLEN

### roulette pivotante avec frein

force 350 kg, avec bandage élastique, diamètre x largeur 160 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, double blocage, jante en aluminium, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm

BS ROLLEN



Numéro d'article: 526617

## BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein




- force 350 kg
- avec bandage élastique
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier
- diamètre x largeur 160 x 50 mm
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec roulement à billes
- double blocage
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	double blocage
type de roulettes	roues pour fortes charges	pare-fils	non

modèle	roulette pivotante	hauteur	200 mm
charge	350 kg	Longueur de moyeu	60 mm
pneumatique	élastique	trou de moyeu	20 mm
Diamètre de roue	160 mm	largeur de roue	50 mm
matériau de jante	aluminium	portée	60 mm
roulement	roulement à billes	longueur de plaque	138 mm
pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	largeur de plaque	110 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	105x75/80 mm
conducteur d'électricité	non	Diamètre du trou de la vis	11 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées	Poids	4,65 kg

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x longueur x largeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés