

## **VARIOfit** **etagewagen**

draagvermogen 250 kg, met 5 etage(s), platform van staal, met hoekframe, platform kantelbaar, met 15 kisten, Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

**Artikelnummer: 531465**



**VARIOfit**

**12**  
**YEARS**  
**WARRANTY**



## **VARIOfit Etagewagen**

### **met euronorm-bakken**

etagewagen

- draagvermogen 250 kg
- met 5 etage(s)
- platform van staal, met hoekframe
- platform kantelbaar
- met 15 kisten
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 1700 x 665 x 1350 mm
- 4 zwenkwielen
- met TPE-banden
- wielnaaf met precisiegroefkogellager
- 2 zwenkwielen met rem
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

## Technische details

|                     |                |                      |                          |
|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| transporttoestel    | transportwagen | wiellager            | precisiegroefkogellager  |
| type wagen          | etagewagen     | wieluitrusting       | 2 zwenkwielen met rem    |
| draagvermogen       | 250 kg         | draadvangkappen      | ja                       |
| euronorm            | ja             | elektrisch geleidend | nee                      |
| etages aantal       | 5 stuks        | materiaal            | staal                    |
| etage-inrichting    | kantelbaar     | materiaal verwerking | gelast                   |
| hoogte              | 1700 mm        | wagen uitrusting     | 15 kisten                |
| lengte              | 665 mm         | in-/uitklapbaar      | nee                      |
| breedte             | 1350 mm        | wielstand            | rechthoekig              |
| etagetype           | open           | oppervlak            | m. poedercoating         |
| materiaal platform  | staal          | kleur                | gentiaanblauw // RAL5010 |
| platform uitrusting | hoekframe      | garantie             | 12 jaar                  |
| wielen aantal/soort | 4 zwenkwielen  | gewicht              | 93 kg                    |
| banden              | TPE            |                      |                          |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 208490 |    | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels |
| 215911 |   | golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm   |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9   |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat  |
| 505112 |  | halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l   |
| 505133 |  | tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm   |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm   |
| 528958 |  | orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 554 mm, plank(en) van kunststof in grijs  |