

hijsband

draagvermogen enkelvoudig direct
10000 kg, nuttige lengte 5 m, van
polyester in oranje

Artikelnummer: 670229



Hijsband

met twee lagen

hijsband






- draagvermogen enkelvoudig direct 10000 kg
- draagvermogen enkelvoudig gesnoerd 8000 kg
- draagvermogen dubbel opgehangen 20000 kg
- nuttige lengte 5 m
- van polyester in oranje
- kleurcodering conform DIN EN 1492-1

Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	signaalkleur	oranje
aanslagmiddel	hijsband	aantal bundels	1 stuks
draagvermogen (enkelvoudig direc	10000 kg	materiaal	polyester
draagvermogen (enkelvoudig gesno	8000 kg	norm	DIN EN 1492-1 (kleurcodering)
draagvermogen (dubbel opgehangen	20000 kg	gewicht	11,6 kg

nuttige lengte 5 m

Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm