



LED-Maschinenleuchte

IL300-24V

**MADE
IN
GERMANY**

- Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept
- Mit Schraubkappen und Schutzglas für hohe Anforderungen
- Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
- Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
- Helligkeit über PWM-Trigger steuerbar
- Stromversorgung direkt über Anschluß an der Maschine (24 V)
- Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design



Technische Daten

Leuchtmittel	LED-Modul 28 mm
LED-Typ	3-W-Power-LED
Helligkeitssteuerung	ja, über PWM-Trigger
Betriebsspannung	24 V DC
Schutzklasse	III
Schutzart	IP67
Anschluß	M12-Stecker
Länge	93,4 mm
Durchmesser	35 mm
Schutzglas	Borosilikat-Glas
Material	eloxiertes Aluminium
Farbe	titan
Gewicht	ca. 150 g

Ausführungen

100-009363	IL300-24V	mit M12-Stecker (4-polig)
------------	-----------	---------------------------

Zubehör

100-006463	modulLED28-s PW	pur-weiß (6.000 K), Spot (6°)
100-006464	modulLED28-f PW	pur-weiß (6.000 K), Flood (25°)
100-006465	modulLED28-d PW	pur-weiß (6.000 K), Diffuse (40°)
100-006466	modulLED28-l PW	pur-weiß (6.000 K), Line (8° × 30°)
100-006467	modulLED28-s NW	natur-weiß (4.000 K), Spot (6°)
100-006468	modulLED28-f NW	natur-weiß (4.000 K), Flood (25°)
100-006469	modulLED28-d NW	natur-weiß (4.000 K), Diffuse (40°)
100-006470	modulLED28-l NW	natur-weiß (4.000 K), Line (8° × 30°)
100-006471	modulLED28-s WW	warm-weiß (3.000 K), Spot (6°)
100-006472	modulLED28-f WW	warm-weiß (3.000 K), Flood (25°)
100-006473	modulLED28-d WW	warm-weiß (3.000 K), Diffuse (40°)
100-006474	modulLED28-l WW	warm-weiß (3.000 K), Line (8° × 30°)
100-005942	modulLED28-s R	rot (625 nm), Spot (6°)
100-005638	modulLED28-f R	rot (625 nm), Flood (25°)
100-005945	modulLED28-d R	rot (625 nm), Diffuse (40°)
100-005948	modulLED28-l R	rot (625 nm), Line (8° × 30°)
100-005943	modulLED28-s G	grün (528 nm), Spot (6°)
100-005641	modulLED28-f G	grün (528 nm), Flood (25°)
100-005946	modulLED28-d G	grün (528 nm), Diffuse (40°)
100-005949	modulLED28-l G	grün (528 nm), Line (8° × 30°)
100-005944	modulLED28-s B	blau (470 nm), Spot (6°)
100-005642	modulLED28-f B	blau (470 nm), Flood (25°)
100-005947	modulLED28-d B	blau (470 nm), Diffuse (40°)
100-005950	modulLED28-l B	blau (470 nm), Line (8° × 30°)
100-010725	modulLED28-s A	amber (590 nm), Spot (6°)
100-010726	modulLED28-f A	amber (590 nm), Flood (25°)
100-010727	modulLED28-d A	amber (590 nm), Diffuse (40°)
100-010728	modulLED28-l A	amber (590 nm), Line (8° × 30°)

Zubehör

100-004146	Schutzscheibenset	für IL3, IL300 und TL3 (inkl. O-Ringe)
100-004422	IR-Schutzfilter	für IL300 (1064 nm)
100-006332	L-Winkel	
100-006333	U-Winkel	
100-006334	Kugelgelenk	
100-006337	Anschlusskabel	3 m, M12, 5-polig, 3 freie Litzen
100-011340	Anschlusskabel	5 m, M12, 5-polig, 3 freie Litzen