

# Vivotek MS9321-EHV-V2 Vandal-Multisensor Kamera 18 MP, 180°, IR-LED bis 30m

<b>Artikelnummer</b>	21.19.3891
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	MS9321-EHV-V2
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710469354816

**VIVOTEK**



**Ausgestattet mit 4 x 5MP CMOS-Sensoren bei 30fps in allen Auflösungen, kann die Netzwerkkamera mit mehreren Sensoren volle 180° horizontale Ansichten überwachen und liefert eine umfassende Abdeckung in höchster Qualität, was sie zu einer idealen Außenüberwachungslösung mit ausgezeichneten Bilddetails macht:**

- 30 fps @ 6912x2624
- H.265-Komprimierungstechnologie mit Smart Stream III
- SNV, WDR Pro und Smart IR
- Eingebaute IR-Strahler mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern
- Signierte Firmware und Secure Boot
- KI-unterstützte intelligente Bewegungserkennung und Smart VCA
- Trend Micro IoT-Sicherheit für Cyber-Schutz
- Wetterfestes IP66- und vandalismusgeschütztes IK10-zertifiziertes Gehäuse

## Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Multi-Sensor-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Kamera, Montagebox, Anleitung
Bauform	Bullet

Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.8" Progressive CMOS
Auflösung	18 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	6912 x 2624
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30 fps
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivblickwinkel	180°
Blickwinkel horizontal	180 °
Blickwinkel vertikal	62.5 °
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	30 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzart (IP Code)	IP66 IK10
Für den Aussenbereich geeignet	ja

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Höhe	308 mm
Breite	167 mm
Tiefe	130 mm
Gewicht	2.4 kg
Verpackungshöhe	294 mm
Verpackungsbreite	376 mm
Verpackungstiefe	438 mm
Paketgewicht	2.4 kg