



### Principal

Gama de producto	Harmony XALG
Tipo de producto o componente	Estación de control vacía
Nombre corto del dispositivo	XALG
Destino del produc	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
Características ambientales	Ambiente hostil
Color de base de la envolvente	Negro RAL 9005
Color de cubierta	Preto RAL 9005
Material	Poliamida reforzada con mineral
Entrada de cable	2 pasa-cables para entrada de cable ISO M20
Grado de protección IP	IP66 conforme con IEC 60529 IP69K conforme con IEC 60529

### Complementario

Estilo de conjunto	Para montaje cliente
Número de corte	5 troquelados, vertical operator cut-out centre distance: 30 mm
Anchura global CAD	224 mm
Altura global CAD	72 mm
Fondo global CAD	65 mm
Peso del producto	0.382 kg
Resistencia a lavadoras de alta presión	10 MPa en 80 °C, distancia: 0,2 m

### Medioambiente

tratamiento	TC TH
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de trabajo	-25...70 °C
clase de potección contra choques eléctricos	Clase II conforme con EN/IEC 61140
grado de protección IK	IK05 conforme con EN 50102
resistencia a agentes químicos	Buena resistencia a amoníaco Buena resistencia a gasolina Buena resistencia a grasa Buena resistencia al ácido cítrico (10%) Buena resistencia a los compuestos de corte Buena resistencia al etano Buena resistencia al etanol Buena resistencia al etileno Buena resistencia a los ácidos grasos Buena resistencia al alcohol graso Buena resistencia al leite Buena resistencia a los aceites y grasas de motores Buena resistencia a los aceites (vetales, minerales) Buena resistencia al petraceite Buena resistencia a la acetona Buena resistencia al ácido úrico (20%) Resistencia limitada al ácido acético (10%) Resistencia limitada al ácido bórico No resistente a agua oxigenada (30%) No resistente al ácido nítrico (2%) Buena resistencia al ácido láctico en 10 °C Buena resistencia al detergente en 60 °C No resistente al ácido fórmico (10%) en 50 °C No resistente a ácido láctico en 90 °C
normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1


## Contractual warranty

Warranty period

18 months

## Dimensions

$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$



(1) 2 ISO 20 cable entries.