


**bott**

## Lochplattenschrank

**cubio**

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 650 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

**Artikelnummer: 125882**



## bott Systemschrank cubio

Lochplattenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 650 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
- Türen innen mit perfo-Lochung
- Türöffnungswinkel 180 °
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 160 kg
- mit Drehgriff
- verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Technische Details

|                       |                                  |                   |                               |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Möbeltyp              | Schrank                          | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet             |
| Schranktyp            | Systemschrank                    | Oberfläche Front  | pulverbeschichtet             |
| Türtyp                | Doppel-Flügeltür mit Lochprägung | Schließsystem     | 5-Stift-Wechselkern           |
| Höhe                  | 2000 mm                          | Material          | Stahlblech                    |
| Breite                | 1050 mm                          | Oberfläche Boden  | verzinkt                      |
| Tiefe                 | 650 mm                           | abschließbar      | ja                            |
| Schrank Ausstattung   | Böden                            | Mitteltrennwand   | nein                          |
| Böden- / Ebenentyp    | Stahlboden                       | Türöffnungswinkel | 180 °                         |
| Böden / Ebenen Anzahl | 4 Stück                          | Griff             | Drehgriff                     |
| Traglast Fachboden    | 160 kg                           | fahrbar           | nein                          |
| Farbe Korpus          | lichtgrau // RAL7035             | Tür Ausstattung   | Türen innen mit perfo-Lochung |
| Farbe Front           | purpurrot // RAL3004             | Gewicht           | 138,5 kg                      |

## Zubehör

|        |                                                                                     |                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125787 |    | Schrankauflage, mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe x Breite x Tiefe 15 x 1050 x 650 mm                                                                         |
| 125792 |   | Auszugboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 1050 x 650 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, mit Normallastauszug, aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau |
| 125795 |  | Auszugboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 1050 x 650 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, mit Schwerlastauszug, aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau |
| 126035 |  | Rückwandpanel, mit Schlitzprägung, Höhe x Breite 350 x 1050 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau                                                              |
| 126036 |  | Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 350 x 1050 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau                                                                 |
| 126037 |  | Rückwandpanel, mit Schlitzprägung, Höhe x Breite 400 x 1050 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau                                                              |
| 126038 |  | Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 400 x 1050 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau                                                                 |
| 126039 |  | Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 450 x 1050 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau                                                                 |
| 126057 |  | Stahlboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 1050 x 650 mm, Traglast 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung               |
| 126065 |  | Stahlboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 1050 x 650 mm, Traglast 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung               |

|        |                                                                                     |                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126069 |    | Kleiderstange, mit 6 Haken, Breite x Tiefe 1050 x 650 mm, Aus Aluminium eloxiert                                    |
| 126082 |    | Einlegeboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 64 x 1050 x 650 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau            |
| 126091 |    | Schublade für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 1050 x 650 mm, Normallastauszug, in RAL7035 Lichtgrau      |
| 126092 |    | Schublade für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 1050 x 650 mm, Normallastauszug, in RAL7035 Lichtgrau      |
| 126098 |    | Innenschublade für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 1050 x 650 mm, Schwerlastauszug, in RAL7035 Lichtgrau |
| 126099 |    | Innenschublade für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 1050 x 650 mm, Schwerlastauszug, in RAL7035 Lichtgrau |
| 126244 |   | Unterfahrsockel für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1050 x 650 mm                                        |
| 126267 |  | Anti-Rutschmatte, Höhe x Breite x Tiefe 2,5 x 925 x 525 mm, für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 650 mm                |