

BS-ROLLEN

Lenkrolle

Traglast 80 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 50 x 19 mm, Nabe mit Kugellager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm

Artikelnummer: 139514



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Apparaterolle

Lenkrolle

Lenkrolle




- Traglast 80 kg
- Mit Kunststoff-Bereifung
- Durchmesser x Breite 50 x 19 mm
- Nabe mit Kugellager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig, Ausladung 36 mm

Technische Details

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| Fördertechnik | Rollen | Rückenloch | 10,2 mm |
| Rollentyp | Apparaterolle | Material Gehäuse | Stahl |
| Bauform | Lenkrolle | Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Traglast | 80 kg | Fadenschutz | nein |
| Bereifung | Kunststoff | Gesamthöhe | 73 mm |
| Rad-Ø | 50 mm | Radbreite | 19 mm |
| Material Felge | Kunststoff | Ausladung | 36 mm |
| Radlager | Kugellager | Oberfläche Gehäuse | verzinkt, chromatisiert |

| | | | |
|---------------------|------------|-------------|---------|
| Befestigungselement | Rückenloch | Farbe Felge | schwarz |
| elektrisch leitend | nein | Gewicht | 0,2 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 400701 |  | Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen |
| 438985 |  | Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm |
| 763068 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen |